

**Garant****Magnetløfter LM1, maks. bærelast (plan): 1000kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	382020 1000
GTIN	4062406257798
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kranøje, betjeningsarm og dæksel i siden af rustfrit specialstål.
- Utsigtet løsning af betjeningsarmen under drift forhindres af en sikkerhedslås.
- Polflade forberedt til mulig montering af polsko.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres på siden for at løfte lodrette laster ved hjælp af valgfri polsko.
- Tilbageslag i betjeningshåndtaget forhindres af Soft-Opening-Protection.

**Fordel:**

- Førsteklasses forarbejdning i tidløst GARANT-design, kombineret med gennemtænkte bruger- og sikkerhedsbetingelser.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres i siden til løft af lodrette laster med polsko som ekstraudstyr.
- „Soft-Opening-Protection“ forhindrer tilbageslag af betjeningsarmen.

**Bemærk:**

Luftspalte < 0,1 mm ved ST-materiale! **Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader!** På grund af sikkerhedskonceptet er de emnegeometrier, der skal løftes, tilpasset. Kontrolcertifikat for afrivningskræfterne fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Mål b	320 mm
min. materialegodstykkelse, plan	40 mm
Mål E	140 mm
Mål A	285 mm
Mål C	140 mm
min. materialegodstykkelse, rund	40 mm
Vægt	33 kg
maks. Ø rund	750 mm
maks. belastning, plan	1000 kg
maks. længde plan	3000 mm
maks. belastning, rund	500 kg
Mål F	346 mm
Mål G	34 mm
Mål D	109 mm
maks. bredde, plan	1500 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet