

Garant**ZCMX 050204, Type: HUZ310**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268420 HUZ310 |
| GTIN | 4062406273620 |
| Artikelklasse | 21E |

Beskrivelse

ZCMX 050204 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------------|
| Type | HUZ310 |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Antal skift/skær | 2 |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 4 mm |
| Primær anvendelse | N |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | ZCMX 050204 |
| Belægning | ubelagt |
| Hjørneradius | 0,4 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 200 - 600 m/min |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding, drejning | 0,05 - 0,4 mm |
| Tilspænding, boring | 0,03 - 0,3 mm |
| passer til værktøjs- $\varnothing D_c$ | 10 mm |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |