

Garant**Magnetløfter LM1, maks. bærelast (plan): 600kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	382020 600
GTIN	4062406257781
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kranøje, betjeningsarm og dæksel i siden af rustfrit specialstål.
- Utsigtet løsning af betjeningsarmen under drift forhindres af en sikkerhedslås.
- Polflade forberedt til mulig montering af polsko.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres på siden for at løfte lodrette laster ved hjælp af valgfri polsko.
- Tilbageslag i betjeningshåndtaget forhindres af Soft-Opening-Protection.

Fordel:

- Førsteklasses forarbejdning i tidløst GARANT-design, kombineret med gennemtænkte bruger- og sikkerhedsbetingelser.
- Den certificerede afrivningskraft garanterer 3-dobbelt sikkerhed for brugeren.
- Kranøjet kan også monteres i siden til løft af lodrette laster med polsko som ekstraudstyr.
- „Soft-Opening-Protection“ forhindrer tilbageslag af betjeningsarmen.

Specialtilbehør:

Polsko-par nr. 382025.

Bemærk:

Luftspalte < 0,1 mm ved ST-materiale! **Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader!** På grund af sikkerhedskonceptet er de emnegeometrier, der skal løftes, tilpasset. Kontrolcertifikat for afrivningskræfterne fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

min. materialegodstykkelse, rund	25 mm
Mål b	276 mm
Mål D	87 mm
maks. Ø rund	300 mm
Mål G	21 mm
min. materialegodstykkelse, plan	30 mm
Mål C	98 mm
Vægt	15 kg
maks. belastning, plan	600 kg
Mål A	246 mm
Mål F	231 mm
maks. belastning, rund	300 kg
maks. længde plan	2250 mm
Mål E	95 mm
maks. bredde, plan	1500 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet

Tilbehør

Polsko-par Til type 600	382025 600
-------------------------	------------