

**Garant****ZCMX 080302, Type: HBZ310****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268424 HBZ310 |
| GTIN                | 4062406273880 |
| Artikelklasse       | 21E           |

**Beskrivelse**

ZCMX 080302 HBZ310 Type: HBZ310

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 200 - 600 m/min |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | ZCMX 080302     |
| Skæremateriale                           | HM              |
| Primær anvendelse                        | N               |
| Belægning                                | PVD             |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Antal skift/skær                         | 2               |
| Type                                     | HBZ310          |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Skæredybde $a_p$                     | 0,2 - 4 mm                    |
| Hjørneradius                         | 0,2 mm                        |
| Tilspænding, boring                  | 0,03 - 0,3 mm                 |
| Tilspænding, drejning                | 0,05 - 0,4 mm                 |
| passer til værktøjs- $\emptyset D_c$ | 16 mm                         |
| Produkttype                          | Vendeskærsplatte til drejning |