

**Garant****ZCMX 080302, Type: HUZ310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268424 HUZ310
GTIN	4062406273866
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

ZCMX 080302 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080302
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Type	HUZ310
Hjørneradius	0,2 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning