

**SNMX 120408, HUT25, Radius: 1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251398 1
GTIN	4062406258283
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Passer til:**

Skærholdere PSSN. F.eks. skærholdere nr. 251112 og 251113.

**Bemærk:**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på  $\geq 3$  mm skal platteholderen modificeres.

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 120 m/min
Antal skift/skær	8
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M

Belægning	ubelagt
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	30 - 80 m/min
Type	HUT25
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMX 1204
Produktnavnsegenskab	HUT25
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning