

Garant**ZCMX 080304, Type: HBZ120**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 080304 HBZ120 Type: HBZ120

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	PVD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 200 m/min
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBZ120

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080304
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	16 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning