




Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T144DHM



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588520 T144DHM
GTIN	3165140997713
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Stiksavklinger **til træ**. Holder til skaft med en enkelt knast. **Hårdmetalbestykkede tænder**, optimal standtid og hurtige snit. Egnede til alle materialer, med undtagelse af stål.

optimeret til materiale: Træ

Pladetykkelse (lamineret træ): 5-50 mm

Skæretype: Lige snit, hurtigt (grov)

Skæretype: Vinkelpræcist snit

Savklingemateriale: HM

Tanddeling: 3,5–5,0 16 mm

Klingelængde: 100 mm

Antal klinger: 3

Teknisk beskrivelse

optimeret til materiale	Træ
Egnet til	_T144DHM
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Skæretype	Vinkelpræcist snit
Savklingemateriale	HM
Klingelængde	100 mm
Pladetykkelse (lamineret træ)	5-50 mm
Antal klinger	3
Tanddeling	3,5–5,0 16 mm

Betegnelse	T144DHM
Produkttype	Stiksavklinge