

Garant**ZCMX 10T302, Type: HBZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268429 HBZ310
GTIN	4062406273033
Artikelklasse	21K

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Type	HBZ310
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T302
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Belægning	PVD
Tilspænding f boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding f drejning	0,05 - 0,4 mm

passer til værktøjs-Ø D _c	20 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning