

Garant**ZCMX 10T304, Type: HUZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 10T304 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T304
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	ubelagt
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm

Type	HUZ310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning