

KERN**Kranvægt, type HCD, Maksimalt vejeområde: 300kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479434 300
GTIN	4045761214170
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

LED-display med baggrundsbelysning til bekvem aflæsning også på lang afstand. Data-Hold-funktion til at fastholde den viste værdi.

Høj mobilitet takket være en let stabil konstruktion. Driftstid for batteri ca. 20 timer.

Leveringsomfang:

Inklusive trådløs fjernbetjening med 2 batterier nr. 081561 str. LR3. Vægt inklusive 4 x batteri, nr. 081561 LR6.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	100 g
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Kabinet, dybde	79 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Kabinet, bredde	194 mm

Fejlgrænse fra maksimumværdi	0,2 %
Samlet længde	276 mm
Kabinet, højde	97 mm
Nettovægt	1,1 kg
Maksimalt vejeområde	300 kg
Driftstemperatur	0 - 40 °C
Energiforsyning	Batteridrevet
Display med baggrundsbelysning	ja
Holdeværdi-knap	ja
Batteridriftstid	20 h
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3