

**KERN****Kranvægt, type HCD, Maksimalt vejeområde: 150kg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479434 150
GTIN	4045761214149
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

LED-display med baggrundsbelysning til bekvem aflæsning også på lang afstand. Data-Hold-funktion til at fastholde den viste værdi.

Høj mobilitet takket være en let stabil konstruktion. Driftstid for batteri ca. 20 timer.

### Leveringsomfang:

Inklusive trådløs fjernbetjening med 2 batterier nr. 081561 str. LR3. Vægt inklusive 4 x batteri, nr. 081561 LR6.

## Teknisk beskrivelse

Kabinet, dybde	79 mm
Fejlgrænse fra maksimumværdi	0,2 %
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Driftstemperatur	0 - 40 °C
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Nettovægt	1,1 kg

Samlet længde	276 mm
Antal medfølgende batterier	2
Kabinet, højde	97 mm
Aflæsning	50 g
Kabinet, bredde	194 mm
Maksimalt vejeområde	150 kg
Energiforsyning	Batteridrevet
Display med baggrundsbelysning	ja
Holdeværdi-knap	ja
Batteridriftstid	20 h
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3