

Garant**ZCMX 10T308, Type: HBZ030****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

passer til værktøjs- \varnothing D_c: 20 mm

Type: HBZ030

Skæredybde a_p: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 70 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Belægning	CVD

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Type	HBZ030
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 200 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	20 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning