

**Garant****Spændepatroner med sikringsfunktion, SK 50, Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300767 12
GTIN	4062406261214
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.
- Integreret længdeindstillingsskrue.
- Indvendig kølemiddeltilførsel.

**Fordel:**

Hurtig og enkel sikring imod udtrækning af fræseren over HB-fladen (Weldon). Formsluttende forbindelse mellem fræser og holder. Kompakt, vibrationsoptimeret kontur.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft og HB-flade. Optimalt egnet til kraftig spåntagning (HPC, TPC).

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Bemærk:**

Noter i spændeboringen anvendes ikke til kølemiddeloverførslen. Kølemiddeltilførsel kun mulig direkte gennem værktøjet.

Spåntagningsstrategi: HPC

Udragende længde, A-mål: 74 mm

Spændestang, udv. Ø D: 40 mm

Spændekraft op til: 430 Nm

passende hagenøgle nr. 628400: 40/42

**Teknisk beskrivelse**

Spændestang, udv. Ø D	40 mm
passende hagenøgle nr. 628400	40/42
Udragende længde, A-mål	74 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Spændekraft op til	430 Nm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

## Tilbehør

Hagenøgler med næse Til udvendig møtrik-Ø 40/42 mm	628400 40/42
--	--------------