

**Garant****VBGW 160404 FN, MKD, Skærkantudførelse: NL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	266016 NL
GTIN	4062406275839
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til ikke-jernholdige metaller med lange spåner.

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Type	MKD
Antal skift/skær	1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 1600 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærkantudførelse	NL
Belægning	ubelagt
Tilspænding f	0,005 - 0,1 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGW 160404 FN
Skæremateriale	MKD
Tolerance	G
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning