

3M**VHB™-tape, sort, Breddexlængde (mmxm): 19X8**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ 5952 er pålidelig over hele linjen. Den giver en optimal tilpasningsevne til de overflader, der skal klæbes. Dette kendetegn gør det muligt at forbinde både tynde og strukturerede overflader helt uden spænding.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 8 m

Bredde: 19 mm

Tykkelse: 1,6 mm

Teknisk beskrivelse

Klæbekraft på stål	5,5 N/mm
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Farve	grå
Materiale, afdækning	Papir
Bredde	19 mm
Producentbetegnelse	5962F
Længde	8 m
Strækevne	300 %
Klæbemiddel	akrylat
Mindst holdbar til	12 måned
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Montering
temperaturbestandig op til	120 - 150 °C
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	dæmpende
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Lagertemperatur	20 °C
Tykkelse	1,6 mm
Produktnavnsegenskab	sort
Produkttype	Klæbebånd