

Garant**Slibevifte M14 Fiber (A) / lærred (A), Ø 125 mm×20 mm, Korn: 80CRS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566352 80CRS
GTIN	4062406276782
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet placerede lameller omkring værktøjets akse. **M14 direkte opspænding**. Ekstremt fleksibel.

Kombination af **slibelærred (A)** og **fiber (A)**.

Anvendelse:

Til finslibning på hvælvede flader.

Teknisk beskrivelse

Korn	80
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Skive-Ø	125 mm
Skivebredde	20 mm

Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm×20 mm
Gevind	M14
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	30 m/s
Produkttype	Flapslibehjul

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		