

**Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™, Type: SJ3870****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Aftagelige fastgørelsessystemer fra 3M™ er et godt alternativ til traditionelle fastgørelsesmetoder såsom skruer, nitter, søm eller fastklemning.

DUAL-LOCK giver **forøget trækstyrke, let og hurtig åbning** vha. en nem „skrællebevægelse“.

Teknisk beskrivelse

Længde	41 m
Producentbetegnelse	SJ3870
Bredde	25 mm
Tykkelse	6,1 mm
Farve	sort
Antal genlukninger	1000
Anvendelsesområde	Indendørs og udendørs
Klæbemiddel	Modificeret akrylat

temperaturbestandig op til	-30 - 80 °C
Lagertemperatur	20 °C
Klæbebåndstype	Burrelåsband
Mindst holdbar til	24 måned
Lager luftfugtighed	50 °C
Produkttype	Klæbebånd