

**VHB™-tape, hvid, Breddexlængde (mmxm): 19X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083781 19X33
GTIN	4054596766419
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ LSE-110WF er specielt beregnet til udfordrende limning af lavenergetiske kunststoffer og kompositmaterialer indendørs og udendørs.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 33 m

Bredde: 19 mm

Tykkelse: 1,1 mm

Teknisk beskrivelse

Klæbebåndstype	dobbeltsidet
----------------	--------------

Længde	33 m
temperaturbestandig op til	90 - 150 °C
Klæbemiddel	akrylat
Mindst holdbar til	18 måned
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Farve	hvid
Producentbetegnelse	LSE-110WF
Bredde	19 mm
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Klæbekraft på stål	4,4 N/mm
Tykkelse	1,1 mm
Produktnavnsegenskab	hvid
Produkttype	Klæbebånd