

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SVUCL

passende vendeskærsplatter: VC.. 1604..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 49 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Skære- / skillested	40 mm
---------------------	-------

Skrue til underlagsplatte	269015 2
Midterforskydning L ₃	27 mm
System	DM
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Mindste forborings-Ø D _{min}	49 mm
Underlægsplade	259033 5
Serie	Master Mute
Vendeplatteskrue	269023 3
Angrebsvinkel	93 grader
ISO-kode vendeskærsplatte	SVUCL
Samlet længde L	32 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	269023 1
Spændeskruer	269433
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 3	269023 3
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500