


Garant**Værktøjsrengøringsstation, Udførelse: TC1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Fjerner spåner og kølemiddelrester i din automatiserede spåntagningsproces.**
- **Sænker risikoen for beskadigelser på maskiner, komponenter og værktøj.**
- **Kan bruges til rengøring af bl.a. fræsere, bor og snittapper fra spånvedhæftninger og giver dermed processikker produktion.**
- **Click&Clamp – udskiftelige børster til individuel anvendelse.**

Basisstel i rustfrit børstet specialstål til fastgørelse af medfølgende messingbørster. Endvidere kan der monteres to dyser i rustfrit stål 358959 til tilslutning til trykluft på fire positioner. Kan udvides med en børste til rengøring af længere værktøj eller værktøjsskafter vha. udvidelsesmodul 358957 1.

Anvendelse:

Til rengøring af værktøjet og værktøjsholderen, især ved automatiseret produktion. Montering af rengøringsstationen til montering i maskinrummet eller med magnetfødder som ekstraudstyr 358958 1. Ved at køre aksialt og radialt over børsterne ved modsatrettet rotationsbevægelse rengøres værktøjet eller værktøjsholderen.

Leveringsomfang:

Basisstel, 2 dyser 358959 Air, 1 børstesæt 358956 1, 2 tryklufttilslutninger med Y-stykke og 1,5 m slange.

Længde L: 220 mm

Bredde B: 96 mm

Højde H: 125 mm

Teknisk beskrivelse

Længde L	220 mm
Bredde B	96 mm
Højde H	125 mm
Produkttype	Rengøringsstation

Tilbehør

Rengøringsbørstesæt, 2 dele Type 2	358956 2
Dyse til værktøjsrengøringsstation Type HYDRO	358959 HYDRO
Dyse til værktøjsrengøringsstation Type AIR	358959 AIR
Rengøringsbørstesæt, 2 dele Type 1	358956 1
Magnetfodssæt, 4 dele Type 1	358958 1
Børste-udvidelsesmodul Type 1	358957 1
Rengøringsbørstesæt, 2 dele Type 3	358956 3