

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z:
25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	95 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	2
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	2,74 grader
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Udhængslængde L_1	39 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	48 mm

Ø D ₃	15 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Serie	Power Q
Skær-Ø D _c	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	40 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	12,55 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7