

**Garant****GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	64 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU146715
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	2 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	0,75 grader
Holdeboring-Ø	32 mm
Ramplinglængde L for α <sub>maks</sub>	61,07 mm

Serie	Power Q
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	158 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	144 mm
Antal skær Z	6
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 8	219799 8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP