

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z:
30/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	40 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
Serie	Power Q
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,55 mm
Indvendig køling	ja
Ramplingvinkel α_{maks}	1,96 grader
Antal skær Z	3
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	20 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Skær- $\varnothing D_c$	30 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7