

**Garant****GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213014 50/4
GTIN	4062406266844
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	84 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	1,47 grader
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	98 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	2 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Skær-Ø $D_c$	50 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU146715
Antal skær Z	4
Holdeboring-Ø	22 mm
Indvendig køling	ja
Ø $D_3$	34 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	31,07 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Skafatudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 8	219799 8
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP