

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær
Z: 30/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213002 30/3
GTIN	4062406266448
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**.
Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Rampingvinkel α_{maks}	1,96 grader
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	50 mm
Skær-Ø D_c	30 mm
Serie	Power Q
Antal skær Z	3

Udhængslængde L_1	70 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	58 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	150 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,55 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP