

**VHB™-tape, transparent, Breddexlængde (mmxm): 25X33****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 083787 25X33  |
| GTIN                | 4001895594120 |
| Artikelklasse       | 08M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dobbeltsidet** kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

**3M™ 4910** er yderst transparent og kan således anvendes til montering af baggrundsbelyste, lysgennemtrængelige skilte, til kunstharpiksforstærket glas, metal, glas og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorationsmateriale og lister, navneskilte og logoer, paneler og fastgørelser af stivere.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 33 m

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 1 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Strækevne            | 300 %                     |
| Materiale, afdækning | Silikonebehandlet PE-film |
| Tykkelse             | 1 mm                      |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Producentbetegnelse  | 4910         |
| Klæbebåndstype       | dobbeltsidet |
| Klæbekraft på stål   | 4,8 N/mm     |
| Lager luftfugtighed  | 50 %         |
| Bredde               | 25 mm        |
| Klæbemiddel          | akrylat      |
| Farve                | transparent  |
| Mindst holdbar til   | 12 måned     |
| Lagertemperatur      | 20 °C        |
| Længde               | 33 m         |
| Produktnavnsegenskab | transparent  |
| Produkttype          | Klæbebånd    |