

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z:
32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	15 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,76 grader
$\varnothing D_3$	22 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for α_{\max}	19,55 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Udhængslængde L_1	40 mm

Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Serie	Power Q
Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7