

3M**VHB™-tape, sort, Breddexlængde (mmxm): 12X33**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ 5952 er pålidelig over hele linjen. Den giver en optimal tilpasningsevne til de overflader, der skal klæbes. Dette kendetegn gør det muligt at forbinde både tynde og strukturerede overflader helt uden spænding.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 33 m

Bredde: 12 mm

Tykkelse: 1,6 mm

Teknisk beskrivelse

Klæbemiddel	akrylat
Materiale, afdækning	Papir
Klæbebandstype	dobbeltsidet
Mindst holdbar til	12 måned
Farve	grå
temperaturbestandig op til	120 - 150 °C
Lager luftfugtighed	50 %
Bredde	12 mm
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Montering
Lagertemperatur	20 °C
Klæbekraft på stål	5,5 N/mm
Længde	33 m
Bemærk	dæmpende
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	blødt at påføre
Tykkelse	1,6 mm
Strækevne	300 %
Producentbetegnelse	5962F
Produktnavnsegenskab	sort
Produkttype	Klæbeband