

Garant

GARANT Power Q Double high-feed-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213002 32/3
GTIN	4062406266455
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Skær-Ø D _c	32 mm
Samlet længde L _{i alt}	150 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	19,55 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	1,76 grader
Antal skær Z	3
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	54 mm
passende vendeskærplatter	XOMU094812

Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaft- \emptyset D_5 h6	32 mm
Udhængslængde L_1	70 mm
Indvendig køling	ja
\emptyset D_3	22 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP