

**VHB™-tape, hvid, Breddexlængde (mmxm): 12X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ LSE-110WF er specielt beregnet til udfordrende limning af lavenergetiske kunststoffer og kompositmaterialer indendørs og udendørs.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 33 m

Bredde: 12 mm

Tykkelse: 1,1 mm

Teknisk beskrivelse

Farve	hvid
-------	------

temperaturbestandig op til	90 °C
Producentbetegnelse	LSE-110WF
Tykkelse	1,1 mm
Klæbekraft på stål	4,4 N/mm
Klæbemiddel	akrylat
Mindst holdbar til	18 måned
Længde	33 m
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Lagertemperatur	16 °C
Bredde	12 mm
Lager luftfugtighed	40 %
Produktnavnsegenskab	hvid
Produkttype	Klæbebånd