

Garant
GARANT Power Q Double high-feed-fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 40/4mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213000 40/4
GTIN	4062406266370
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	70 mm
Samlet længde L _{alt}	110 mm
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	78 mm
Serie	Power Q
passende vendeskærplatter	XOMU094812
Rampingvinkel α _{maks}	1,25 grader

Skær-Ø D_c	40 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Antal skær Z	4
Ø D_3	30 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	27,55 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7