



Snittapbit, vaporiseret, M: M3



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130990 M3 |
| GTIN | 4062406281229 |
| Artikelklasse | 12H |

Beskrivelse

Udførelse:

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1,5×D ved gennemgangshul

Norm: Fabriksstandard

Gevindstandard: DIN 13

Skærfasform: B

Skæreretning: højre

Type af gevindværktøj: Håndsnittap

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L, snittapbit: 32 mm

Skærlængde L_c, snittapbit: 9 mm

Fristillings-Ø D₁ snittapbit: 2,2 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------|
| Skærlængde L _c , snittapbit | 9 mm |
| Fristillings-Ø D ₁ snittapbit | 2,2 mm |
| Samlet længde L, snittapbit | 32 mm |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Gevindstigning | 0,5 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Kernehul-Ø | 2,5 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Type af gevindværktøj | Håndsnittap |
| Skæreretning | højre |
| Skærfasform | B |
| Belægning | vaporiseret |
| Gevindtype | M |
| Skæremateriale | HSS |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
| Produkttype | Snittapper |

Tilbehør

Snittapbitsæt med universalholder til metrisk gevind
M3-10

130995 M3-10