

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213006 66/7
GTIN	4062406266776
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Holdeboring-Ø	27 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	130 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Indvendig køling	ja

Antal skær Z	7
Ø D ₃	56 mm
Skær-Ø D _c	66 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	53,55 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	122 mm
Serie	Power Q
Rampingvinkel α _{maks}	0,64 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP