

**Garant****GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213014 66/5
GTIN	4062406266875
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	XOMU146715
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	116 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	130 mm
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Ramplinglængde L for α <sub>maks</sub>	47,07 mm
Holdeboring-Ø	27 mm

Antal skær Z	5
Ø D <sub>3</sub>	50 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	2 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	0,97 grader
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
Indvendig køling	ja
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 8	219799 8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP