

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, højre, System /
plattestørrelse: ST/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til :**

Borestangsskafter nr. 320102; 320103; 320407 og 320408.

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PDUNR

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	320611 P05
Vendeplattetilknýtning	venstre og neutral
Fjederstift	320618 P05
Plattestørrelse	15 mm

Samlet længde L	40 mm
Skære- / skillested	40 mm
Mindste forborings- \varnothing D _{min}	50 mm
Knæled	320612 P05
Midterforskydning L ₃	27 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	PDUNR
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Underlægsplade	320610 P05
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05