

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/42****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: DDUNR

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 48 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259033 3
----------------	----------

Angrebsvinkel	93 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	48 mm
Skære- / skillested	40 mm
Midterforskydning L_3	27 mm
Klo, skrue , O-ring	259036 4
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Samlet længde L	35 mm
System	DM
ISO-kode vendeskærsplatte	DDUNR
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Serie	Master Mute
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Underlagsplatte Type 3	259033 3
Spændejernsenhed Type 4	259036 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte	259612
Skrue til underlagsplatte Type 2	259027 2
Underlagsplatte	259225
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændejernsenhed	259506