

Garant**Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 25 mm, fra firkant: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290332 14
GTIN	4062406352264
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	25 mm
Midterforskydning L ₃	7 mm
Nyttelængde L ₁	50 mm
Skrue	290399 2
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Skærholder-Ø D ₁	13 mm
egnet til firkant	14 - 16 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L _s	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

