

Garant**GARANT Master Steel HM-high-performance-rivaler HPC bundhul, TiAlN,
Nominel Ø DC: 15H7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164425 15H7
GTIN	4062406282349
Artikelklasse	10P

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelle HPC-rivaler af den nyeste generation. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radially placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret. **Kan bruges uden kompromis til stål og rustfrit stål.** Pålidelig bearbejdning af højfaste stålmaterialer på **op til 60 HRC. NC-**egnet udførelse med lige **skæft-**Ø til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller **præcisionsspændepatroner.**

Maksimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være fordeling af ubalance.

Tolerancer:

Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

H7: Udførelse til H7 boringstolerance.

0/0,005 mm: fabrikations-/skærtolerance af nominel Ø D_c.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for borer med bundhuller.

Teknisk beskrivelse

Tolerance	H7
Skærlængde L _c	15 mm
Nominel Ø D _c	15 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	1,7 mm/o
Antal skær Z	6
Samlet længde L	130 mm

Udhængslængde L_1	82 mm
Tilspænding f i INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,5 mm/o
Serie	Master Steel
Skaft-Ø D_s	16 mm
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,2 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	ved bundhul
Farvering	grøn
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	betinget egnet	180 m/min	P
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	180 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	180 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	150 m/min	P
Stål $< 1400 \text{ N/mm}^2$	egnet	100 m/min	P
Stål $< 55 \text{ HRC}$	egnet	12 m/min	H
Stål $< 60 \text{ HRC}$	betinget egnet	8 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	50 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	30 m/min	M
GG	egnet	110 m/min	K
GGG	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		

våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet