

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt vendeplatteteknisk koncept med **dobbelt-sidede** 3-skærs vendeskærsplatter (2x3 skær).

Effektive skærematerialer giver særligt høj **rentabilitet**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	1,2 mm
Type	INOX
Hjørneradius	1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMU146715ZZER
Type	HB4130
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Programmeringsradius ved $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Antal skift/skær	6
Belægning	AlTiCrN
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		