

 Atlas Copco

Trykluftdrejeskruemaskine, Type: S2370



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø.

- **Med glidekobling.**
- **Indstilleligt moment.**
- **Skift mellem højre- og venstreløb.**

Særligt velegnet til iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674205 ff).

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

maks. skrue-Ø (8.8–12.9)	M5
Producentbetegnelse	S2370
Arbejdsstøj	83 dB(A)
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	6,3 mm
Vægt	0,9 kg
maks. omdrejningstal	1300 min ⁻¹
Konstruktion	stav

Momentområde	2 – 6 Nm
Maks. luftbehov	240 l/min
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Bitholder	F 6,3
Produkttype	Skruemaskine