

Garant**Profilskæreforsats Firkant, TiN, fra firkant: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290336 17
GTIN	4062406352332
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Passer til:

Profilstødholder nr. 290330 – 290334.

Bemærk:

- **Profilskæreforsatserne kan anvendes til et firkant- eller sekskantområde (se produkttabel).**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Henvisning reklametekst:

- **Profilskæreforsatserne kan anvendes til et firkant- eller sekskantområde (se produkttabel).**
- **Borings-Ø for firkant = ønsket nøglevidde × faktor 1,05. Borings-Ø for sekskant = ønsket nøglevidde × faktor 1,02.**

Teknisk beskrivelse

egnet til firkant	17 - 19 mm
-------------------	------------

Skæremateriale	HSS
Maks. størrelse	19 mm
min. nøglevidde	17 mm
Profil	Firkant
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		