

**Garant**
**GARANT Master Steel HM-radiusfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 3mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207242 3
GTIN	4062406284947
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse**
**Udførelse:**
**Præcisionslebet for at opfylde de højeste krav til nøjagtighed.**

 Tolerance: Radiuskontur =  $\pm 0,005$  mm.

Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	3 mm
Skærlængde $L_c$	5 mm
Spiralvinkel	28 grader
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Skaft-Ø $D_s$	3 mm
Antal tænder Z	2
Samlet længde L	50 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Radius R	1,5 mm
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Type	N
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,03×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	140 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	400 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

