

**Garant****GARANT Master Titan HM-mini-fræser HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202287 1,5
GTIN	4062406270926
Artikelklasse	11Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Ekstra kort skær** af hensyn til maksimal stabilitet. **Skaftlængde iht. DIN** til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.

**Spar efterslibekomkostningerne:** For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.

Gunstig og ekstra stabil udførelse til **high-performance-titan-spåntagning**.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skær-Ø D <sub>c</sub>	1,5 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Antal tænder Z	2
Skærlængde L <sub>c</sub>	3 mm
Spiralvinkel	40 grader
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Samlet længde L	44 mm
Hjørneafrundning r <sub>v</sub>	0,02 mm
Serie	Master Titan

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	egnet		