

Garant**ZCMX 080304, Type: HBZ025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268425 HBZ025
GTIN	4062406286927
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c: 16 mm

Type: HBZ025

Skæredybde a_p: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080304
Skæremateriale	HM
Belægning	PVD
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Type	HBZ025

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning