

Garant**Fræser til grebsindsats, Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361169 1
GTIN	4062406286606
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

$V = 80 - 120$ m/min, $Fz = 0,02$ mm pr. tand, 3 skær.

Anvendelse:

Til fræsning af platteholderne til grebsindsatser nr. 361163.

Bemærk:

Til fremstilling af spændebakker anbefaler vi, at anvende materialer som f.eks. stål, med en styrke på mindst $R_m 800$ N/mm² eller højere.

Antal tænder Z: 3

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 12 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D_s : 4 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	4 mm
Skær-Ø D_c	3,3 mm
Antal tænder Z	3
Samlet længde L	40 mm
Skærlængde L_c	12 mm
Produkttype	Fasfræser

