

**Slibevifter (A), Korn 150, Hoved-Ø×hovedbredde: 15X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555035 15X10
GTIN	4027497608836
Artikelklasse	56L

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse. Påsatte lameller med lim på endeflader.

Anvendelse:

Afgratning af boringer, tværboringer og indvendige flader i rør. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets diameter. Radial anvendelse.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Samlet længde	100 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Korn 150
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		

Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	betinget egnet
GG (G)	betinget egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
tør	egnet