

Garant
VB.T 110304, Type: HB725


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB725
GTIN	4062406272241
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 110304 HB725 Type: HB725
 Spånbryder: UM
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Spånbryder	UM
Skærebetingelse	let afbrudt.###HOVFS0067
Primær anvendelse	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærspalte	VBGT 110304

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Type	HB725
Skærehastighed v_c primær anvendelse	50 - 250 m/min
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning