

Garant**„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268404 16
GTIN	4062406272845
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Nyttelængde L ₁	24 mm
Nominel Ø D	16 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 08..
Samlet længde L	125 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 42

269028 42