

**Garant****ZCMX 080304, Type: HBZ035**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268425 HBZ035 |
| GTIN                | 4062406288037 |
| Artikelklasse       | 21E           |

## Beskrivelse

### Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 16 mm

Type: HBZ035

Skæredybde a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 50 - 190 m/min

## Teknisk beskrivelse

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Antal skift/skær          | 2            |
| Skærebetingelse           | let afbrudt. |
| Hjørneradius              | 0,4 mm       |
| Skæredybde a <sub>p</sub> | 0,4 - 2 mm   |
| Type                      | HBZ035       |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | ZCMX 080304                  |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 50 - 190 m/min               |
| Belægning                                | PVD                          |
| Skæremateriale                           | HM                           |
| Primær anvendelse                        | P                            |
| Tilspænding, boring                      | 0,03 - 0,12 mm               |
| Tilspænding, drejning                    | 0,1 - 0,3 mm                 |
| passer til værktøjs-Ø $D_c$              | 16 mm                        |
| Produkttype                              | Vendskærsplatte til drejning |